



Mechaninis veržlių skaldiklis, Veržlėms: M6-M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis veržlių skaldiklis užstrigusioms arba persuktoms veržlėms (iki 6-os kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Kaltas lengvai išsukamas (su grūdinta pjovimo briauna), nestringa.

Techninis aprašymas

bendras ilgis be suspaudimo sraigto	80 mm
veržlėms	M6-M12
Užveržimo tarpas	10 - 18 mm
Kalto briaunos plotis	12 mm
Produkto rūšis	Veržlių skaldiklis