



Mechaninis veržlių skaldiklis, Veržlėms: M12-M18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis veržlių skaldiklis užstrigusioms arba persuktoms veržlėms (iki 6-os kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Kaltas lengvai išsukamas (su grūdinta pjovimo briauna), nestringa.

Techninis aprašymas

bendras ilgis be suspaudimo sraigto	105 mm
Kalto briaunos plotis	14 mm
veržlėms	M12-M18
Užveržimo tarpas	19 - 27 mm
Produkto rūšis	Veržlių skaldiklis