

simatherm

**Indukcinis šildymo prietaisas****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	883960
GTIN	2050001705921
Produktų klasė	86H

**Aprašymas****Modelis:**

Patentuotas, **nešiojamas** indukcinis šildymo prietaisas veikia aukštų dažnių diapazone ir yra labai efektyvus. Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius. Kontroliuojant temperatūrą užtikrinamas tolygus detalės šildymas.

**Privalumai:**

Mobilus, labai efektyvus ir tuo pačiu visai lengvas ir patogus šildymo prietaisas (3,5 kg). **Jokių** atraminių įtaisų nebereikia - detalė paprasčiausia uždedama ant prietaiso.

**Paskirtis:**

Greitai ir tiksliai sušildomi riedėjimo guoliai, krumpliaračiai, įvorės ir t. t., kad būtų galima kruopščiai ir patikimai montuoti velenus, kakliukus ir pan.

**Tiekimo sudėtis:**

Šildymo prietaisas, temperatūros jutiklis, apsauginės terminės pirštinės ir krepšys.

**Techninis aprašymas**

Detalės vidinis Ø nuo	20 mm
Galia	1,5 kW
maksimalus detalės svoris	10 kg
Temperatūros reguliavimo diapazonas	20 - 180 °C
Detalės išorinis Ø iki	160 mm
Įtampa	230 V

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Indukcinis šildytuvas