

**Bazinis stelažas su lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis:
2500/1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990508 2500/1300
GTIN	4004514217608
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:
bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60

mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	6
Lentynos aukštis	2500 mm
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1360 mm
Profilinių rėmų skaičius	2
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos plotis	1300 mm
maksimali lauko apkrova	1800 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 500X600 mm	990581 500X600
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 200X600 mm	990581 200X600

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 300X600 mm	990581 300X600
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 400X600 mm	990581 400X600
Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1300X600 mm	990580 1300X600
Fiksuojama kojelė	990852