

**Pristatomas stelažas su lentynomis, Gylis 500 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990506 2000/1000
GTIN	4004514202697
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

**Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

**Aprašymas:**

**Konstruktiniai matmenys:** <br>**bazinis stelažas:** konstrukciniai matmenys + 60

mm<br>**pristatomas stelažas:** nominalusis ilgis + 6 mm<br>**bendras rėmo gylis:** nominalusis gylis + 36 mm

**Paskirtis:**

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

**Pastaba:**

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	5
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1006 mm
Profilinių rėmų skaičius	1
Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos plotis	1000 mm
maksimali lauko apkrova	1300 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

## Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 500X500 mm	990581 500X500
Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1000X500 mm	990580 1000X500
	990581 200X500

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis  
200X500 mm

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis  
300X500 mm

990581 300X500

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis  
400X500 mm

990581 400X500

Fiksuojamą kojelė

990852