

**Bazinis stelažas su lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis:
3000/1000mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990508 3000/1000 |
| GTIN | 4004514202666 |
| Produktų klasė | 96P |

Aprašymas**Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60

mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna |
| Profilinių rėmų skaičius | 2 |
| Lentynų skaičius | 7 |
| Lentynos aukštis | 3000 mm |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1060 mm |
| Lentynos gylis | 600 mm |
| Lentynos gylis | 600 mm |
| Lentynos plotis | 1000 mm |
| maksimali lauko apkrova | 1600 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg |
| Lentynos storis | 25 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |
| Medžiaga | cinkuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 600 mm |
| Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |

Priedai

| | |
|---|----------------|
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 300X600 mm | 990581 300X600 |
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 500X600 mm | 990581 500X600 |

| | |
|--|-----------------|
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 400X600 mm | 990581 400X600 |
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 200X600 mm | 990581 200X600 |
| Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1000X600 mm | 990580 1000X600 |
| Fiksuojama kojelė | 990852 |