

Honeywell**Pirštinių pora Polytril™, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094370 10
GTIN	3603835500065
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Polytril™. Pirštinės su nitrilo danga darbui su mažomis dalimis tepaluotoje, drėgnoje ir purvinoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Be DMF	ne
Kvėpuoja	gerai
Gamintojo pavadinimas	Polytril
Lietimo pojūtis	gerai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Apsauga nuo karščio	nėra

Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Pirštinių dydis	10
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Tinkama forma	labai gerai
Serija	Polytril™
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	10
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	220 - 260 mm
Spalva	balta / pilka
Svoris	36-50 g
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės