

**Pirštinių pora 03410, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094423 9
GTIN	4059904105348
Produktų klasė	09H

Aprašymas**Modelis:**

Atsparios pirštinės iš medvinės džersio, dengtos nitrilu darbu vidutinio sunkumo ir sunkiomis darbo sąlygomis. Žymiai patvaresnės nei sunkios odinės pirštinės ir tvirtesnės bei lankstesnės nei PVC pirštinės. Veiksmingai saugo nuo riebalų ir alyvos. Ypač tinka ketaus detalėms, plastikinėms formoms, strypiniam plienui, skardai, aukštos įtampos laidams, statybinėms medžiagoms, medienos ruošiniams.

03410. Su megzta juosta ir 3/4 danga geresniam oro pralaidumui išlaikyti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti drėgniems daiktams	labai gerai
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Lietimo pojūtis	vidutiniškai

Tinkama forma	gerai
Be DMF	taip
Pirštinių dydis	9
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
be silikono	taip
Kvėpuoja	vidutiniškai
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
EN 388	4221X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Spalva	mėlynas / natūralios spalvos
Svoris	40,8 g
Paskirtis	daugartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės