

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-920, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094385 8
GTIN	10076490489400
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-920. Su Ansell Grip Technology™: Mikroskopiškai mažais kanalais nitrilo dangoje alyva pasišalina nuo kontaktinio paviršiaus ir užtikrina patikimą laikymą. Ypač tinka metalurgijai, standartiniams gamyklų ir mašinų priežiūros darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Be DMF	ne
Kvėpuoja	gerai
Pirštinių dydis	8
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	gerai

Lietimo pojūtis	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
be silikono	ne
Tinkama forma	labai gerai
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	3131A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	246 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	25 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Produkto rūšis	Universalios pirštinės