

**Pristatomas stelažas su lentynomis, Gylis 400 mm, Aukštis / lentynos plotis: 3000/1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990542 3000/1300
GTIN	4004514218087
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

**Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:**

**bazinis stelažas:** Konstrukciniai matmenys + 60 mm

**pristatomas stelažas:** nominalusis ilgis + 6 mm

**bendras rėmo gylis:** nominalusis gylis + 36 mm

**Paskirtis:**

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

**Pastaba:**

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynų skaičius	7
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1306 mm
Profilinių rėmų skaičius	1
Lentynos aukštis	3000 mm
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos plotis	1300 mm
maksimali lauko apkrova	1600 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	250 kg
Lentynos storis	40 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

## Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 210X400 mm	990583 210X400
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 310X400 mm	990583 310X400

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 410X400 mm	990583 410X400
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 510X400 mm	990583 510X400
Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1300X400 mm	990582 1300X400
Fiksuojama kojelė	990852