


**Gembinė lentyna, dvipusė, Gylis 2x600 mm, Lentynų plotis: 3750mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991718 3750   |
| GTIN             | 2050001760685 |
| Produktų klasė   | 960           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:**

Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).

Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienusiems ir dvipusiams stelažams).

**Tiekimo sudėtis:**

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

**Spalva:**

Stovai RAL 5010 genicijono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

**Pastaba:**

- **Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.**
- **Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

**Techninis aprašymas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ašinis matmuo = lentynos plotis                 | 1250 mm           |
| Lentynos aukštis                                | 2500 mm           |
| Stelažo stovų skaičius                          | 4                 |
| Stelažo sekcijų skaičius                        | 3                 |
| Lentynų plotis                                  | 3750 mm           |
| Konstruktinis matmuo                            | 3814 mm           |
| Lentynų skaičius                                | 10                |
| Gembių skaičius iš abiejų pusių                 | 32                |
| Gembės keliamoji galia                          | 400 kg            |
| Gembinio stelažo aukštis                        | 2500 mm           |
| Reguliuojamas aukštis kas                       | 100 mm            |
| Montavimas                                      | prisuktos gembės  |
| Gembės gylis                                    | 400-600 mm        |
| Spalvos pasirinkimas                            | RAL 5010, 2004    |
| Produkto pavadinimo požymis                     | Gylis 2x600 mm    |
| Gylis iš abiejų pusių                           | 600 mm            |
| Kiekvieno laikiklio keliamoji galia             | 400 kg            |
| Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną | 4000 kg           |
| Produkto rūšis                                  | Gembinis stelažas |