


Garant**Stacionari lentyna, Stelažo sekcijos naudingasis gylis: 1350mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993120 1350
GTIN	4045197565808
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Leistinoji apkrova 500 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo elementais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Stelažo sekcijos naudingasis gylis	1350 mm
Gylis	1350 mm
Storis	60 mm
Plotis	920 mm
Lentynos keliamoji galia	500 kg
Paskirtis	Sunkių daiktų stelažas
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	500 kg
Produkto rūšis	Lentyna

