

Garant

Pristatomas sunkių daiktų stelažas, su 1 šoniniu rėmu, Naudingasis gylis 1350 mm, Aukštis: 2000mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993010 2000
GTIN	4045197521866
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Rėmo kojos iš C profilio 100 mm pločio. Skylės tvirtinimui kas 50 mm ištraukiamoms lentynoms įkabinti. Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių 2000 dydžiui, 5 dalių 2500 dydžiui).

Paskirtis:

Papildymui ištraukiamais padėklais Nr. 993101; 993111, bei šoninėmis sienelėmis Nr. 993260; 993270, varstomomis durimis Nr. 993321; 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310 – 993316.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

ištraukiamų lentynų / lentynų maksimalus kiekis	3
---	---

Naud. aukštis	1890 mm
Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos)	4000 kg
Viršutinės perdangos keliamoji galia	500 kg
Aukštis	2000 mm
medžiagos storis	2 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	4000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 1350 mm
Plotis	1020 mm
Gylis	1370 mm
Naudingas plotis	920 mm
Naudingasis gylis	1350 mm
Padėklų sandėliavimas	Padėklų išilginis sandėliavimas
Produkto rūšis	Sunkių daiktų stelažas