

Aliumininė vonelė, Gylis: 400mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991723 400 |
| GTIN | 2050001760784 |
| Produktų klasė | 960 |

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė vonelė. Kiekvienos vonelės keliamoji galia maks. 40 kg. Apatinėje pusėje privirintas U formos bėgelis reguliavimui ir sutvirtinimui. Užlenkti išilginiai krašteliai 30 mm aukščio. Aliumininės vonelės nedažytos.

Tinka:

Gembinės lentynos Nr. 991711–991718, atskiri laikikliai Nr. 991720.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Gylis | 400 mm |
| Išilginio pakelto krašto aukštis | 30 mm |
| Plotis | 1250 mm |
| Paskirtis | Gembinis stelažas |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 40 kg |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Produkto rūšis | Sandėliavimo vonelė |