


Garant**Stacionari lentyna, Stelažo sekcijos naudingasis gylis: 950mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 993120 950 |
| GTIN | 4045197566508 |
| Produktų klasė | 91W |

Aprašymas**Modelis:**

Leistinoji apkrova 500 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo elementais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Lentynos keliamoji galia | 500 kg |
| Storis | 60 mm |
| Gylis | 950 mm |
| Plotis | 1320 mm |
| Stelažo sekcijos naudingasis gylis | 950 mm |
| Paskirtis | Sunkių daiktų stelažas |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 500 kg |
| Produkto rūšis | Lentyna |

