


Aliumininė vonelė, Gylis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991723 600
GTIN	2050001760807
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė vonelė. Kiekvienos vonelės keliamoji galia maks. 40 kg. Apatinėje pusėje privirintas U formos bėgelis reguliavimui ir sutvirtinimui. Užlenkti išilginiai krašteliai 30 mm aukščio. Aliumininės vonelės nedažytos.

Tinka:

Gembinės lentynos Nr. 991711–991718, atskiri laikikliai Nr. 991720.

Techninis aprašymas

Gylis	600 mm
Išilginio pakelto krašto aukštis	30 mm
Plotis	1250 mm
Paskirtis	Gembinis stelažas
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	40 kg
Medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Sandėliavimo vonelė