

## Paralelinis spaustuvas LEINEN-JUNIOR, Žiaunų plotis: 150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967060 150
GTIN	2050002047471
Produktų klasė	97G

### Aprašymas

#### Modelis:

**Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.**

**Atsidarantis atgal.** Iš labai kokybiško ketaus (GG 22) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji.**

Preciziška sraigto padėtis; sraigtas visiškai uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Lengvaeigis suklys su trapeciniu sriegiu (žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro). Grūdintos žiaunos, gofruotos / šlifluotos, pasukamos ir keičiamos. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius. Naudojant su sukamu pagrindu Nr. 967070 galima sukti 360° ir fiksavimo mechanizmu užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

#### Spalva:

Sidabriškai pilka spalva.

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	280 mm
Svoris	40,5 kg
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Medžiaga	tvirtas pilkasis ketus (GG 22)
Užspaudimo gylis	97 mm

Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	25 - 65 mm
Žiaunų plotis	150 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų sukamas pagrindas LEINEN-JUNIOR Žiaunų plotis 150 mm	967070 150
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, pasukamos, rifliuotos / šlifotos Žiaunų plotis 150 mm	967080 150
Spaustuvų atraminė plokštė	967330