

**Garant****Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967100 160
GTIN	4045197694188
Produktų klasė	91J

**Aprašymas****Modelis:****Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.****Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

**Privalumai:**

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo tarpas	220 mm
Užspaudimo gylis	110 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	27 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	1 – 3.1/2 in
Žiaunų plotis	160 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 160	967140 160
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 160 mm	967150 160
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 Tinka spaustuvui dyd. 160	967520 160
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250