


## Geminė lentyna, vienas, Gylis 600 mm, Lentynų plotis: 1250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991713 1250
GTIN	2050001760517
Produktų klasė	960

### Aprašymas

#### Modelis:

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

#### Aprašymas:

#### Konstruktiniai matmenys:

Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).

Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienus ir dvipusiams stelažams).

#### Tiekimo sudėtis:

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų. **Vienpusė lentyna (bazinė lentyna):** 2 vienus stovai, kiekvienas su 1 apatiniu lygmeniu ir 4 laikikliais (= 5 sandėliavimo lygmenys).

#### Spalva:

Stovai RAL 5010 genicijono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

#### Pastaba:

- **Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.**
- **Geminių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

## Techninis aprašymas

Stelažo stovų skaičius	2
Lentynos aukštis	2500 mm
Lentynų plotis	1250 mm
Lentynų skaičius	5
Konstruktinis matmuo	1314 mm
Stelažo sekcijų skaičius	1
Gembių skaičius iš vienos pusės	8
Ašinis matmuo = lentynos plotis	1250 mm
Gembės keliamoji galia	400 kg
Gembinio stelažo aukštis	2500 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Montavimas	prisuktos gembės
Gembės gylis	400-600 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Gylis iš vienos pusės	600 mm
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia	400 kg
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną	2000 kg
Produkto rūšis	Gembinis stelažas