


Garant

Bazinis sunkių daiktų stelažas su 2 šoniniais rėmais, Naudingasis gylis 950 mm, Aukštis: 2500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993020 2500
GTIN	4045197521897
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Rėmo kojos iš C profilio 100 mm pločio. Skylės tvirtinimui kas 50 mm ištraukiamoms lentynoms įkabinti. Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių 2000 dydžiui, 5 dalių 2500 dydžiui).

Paskirtis:

Papildymui ištraukiamais padėklais Nr. 993101; 993111, bei šoninėmis sienelėmis Nr. 993260; 993270, varstomomis durimis Nr. 993321; 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310 – 993316.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Viršutinės perdangos keliamoji galia	500 kg
--------------------------------------	--------

Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos)	4000 kg
Aukštis	2500 mm
Naud. aukštis	2390 mm
ištraukiamų lentynų / lentynų maksimalus kiekis	4
medžiagos storis	2 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	4000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Plotis	1520 mm
Gylis	970 mm
Naudingas plotis	1320 mm
Naudingasis gylis	950 mm
Padėklų sandėliavimas	Padėklų skersinis sandėliavimas
Produkto rūšis	Sunkių daiktų stelažas