

Garant**Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967010 80
GTIN	4045197612236
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.

Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifluotomis (žr. atsargines žiaunas).

Sukamas pagrindas, sukasi 360° ir užspaudimo mechanizmu galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	100 mm
Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Žiaunų plotis	80 mm

Produkto rūšis

Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 80 mm	967040 80
Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 80 mm	967020 80
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 80 mm	967045 80
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250