

Garant**Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

967030 60

GTIN

4045197612311

Produktų klasė

91J

Aprašymas**Modelis:****Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.**

Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli, **prizminė preciziška kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos ir jas galima pakeisti šlifluotomis (žr. atsargines žiaunas).

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbatalio.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas

65 mm

Fiksavimo zona

0 - 53 mm

Svoris

2,5 kg

Medžiaga

tvirtas ketus (GG 25)

Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Žiaunų plotis	60 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 60 mm	967045 60