

**Garant****Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967010 125
GTIN	4045197612250
Produktų klasė	91J

**Aprašymas****Modelis:**

**Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.**

**Atsidarantis atgal.** Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifutomis (žr. atsargines žiaunas).

**Sukamas pagrindas**, sukasi 360° ir užspaudimo mechanizmu galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Spalva:**

Sidabriškai pilka spalva

**Techninis aprašymas**

Užveržimo tarpas	190 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Žiaunų plotis	125 mm

Produkto rūšis

Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967729 125
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 125 mm	967020 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 125 mm	967721 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 125 mm	967728 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967723 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 125 mm	967722 125
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 125 mm	967726 125
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 125 mm	967040 125
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967727 125
Magnetinių žiaunų rinkinys Lūpų plotis 125 mm	967702 125
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 125 mm	967045 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967724 125
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250