

**Garant****Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967120 100
GTIN	4045197612557
Produktų klasė	91J

**Aprašymas****Modelis:**

**Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

**Privalumai:**

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

**Techninis aprašymas**

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį

Žiaunų plotis	100 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 100	967140 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100