

## Paralelinis spaustuvas LEINEN-JUNIOR, Žiaunų plotis: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967060 100
GTIN	2050002047457
Produktų klasė	97G

### Aprašymas

#### Modelis:

**Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.**

**Atsidarantis atgal.** Iš labai kokybiško ketaus (GG 22) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji.**

Preciziška sraigto padėtis; sraigtas visiškai uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Lengvaiegis suklys su trapeciniu sriegiu (žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro). Grūdintos žiaunos, gofruotos / šlifluotos, pasukamos ir keičiamos. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius. Naudojant su sukamu pagrindu Nr. 967070 galima sukti 360° ir fiksavimo mechanizmu užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

#### Spalva:

Sidabriškai pilka spalva.

### Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Svoris	12 kg
Medžiaga	tvirtas pilkasis ketus (GG 22)
Užveržimo tarpas	140 mm
Užspaudimo gylis	84 mm

Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 75 mm
Žiaunų plotis	100 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams LEINEN-JUNIOR Nr. 967060 Tinka spaustuvui dyd. 100	967510 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Spaustuvų sukamas pagrindas LEINEN-JUNIOR Žiaunų plotis 100 mm	967070 100
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, pasukamos, rifliuotos / šlifotos Žiaunų plotis 100 mm	967080 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330