

Garant**Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967120 120
GTIN	4045197612564
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį

Žiaunų plotis	120 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 120 mm	967150 120
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 120	967140 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330