

Garant**Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

967030 80

GTIN

4045197612328

Produktų klasė

91J

Aprašymas**Modelis:****Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.**

Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksliai, **prizminė preciziška kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos ir jas galima pakeisti šlifluotomis (žr. atsargines žiaunas).

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbatalio.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis

atsidarantis atgal

Užveržimo tarpas

100 mm

Svoris

7 kg

Medžiaga

tvirtas ketus (GG 25)

Fiksavimo zona	0 - 60 mm
Žiaunų plotis	80 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 80 mm	967040 80
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 80 mm	967045 80
Spaustuvų atraminė plokštė	967330