


Gembinė lentyna, dvipusė, Gylis 2x400 mm, Lentynų plotis: 2500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991716 2500
GTIN	2050001760579
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:

Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).

Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienusiems ir dvipusiams stelažams).

Tiekimo sudėtis:

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

Spalva:

Stovai RAL 5010 genicijono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

Pastaba:

- **Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.**
- **Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Lentynų plotis	2500 mm
Gembių skaičius iš abiejų pusių	24
Stelažo sekcijų skaičius	2
Konstruktinis matmuo	2564 mm
Lentynų skaičius	10
Ašinis matmuo = lentynos plotis	1250 mm
Stelažo stovų skaičius	3
Lentynos aukštis	2500 mm
Gembės keliamoji galia	400 kg
Gembinio stelažo aukštis	2500 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Montavimas	prisuktos gembės
Gembės gylis	400-600 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 2x400 mm
Gylis iš abiejų pusių	400 mm
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia	400 kg
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną	4000 kg
Produkto rūšis	Gembinis stelažas