

**Garant****Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2,6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113260 2,6    |
| GTIN             | 4045197006486 |
| Produktų klasė   | 11B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslios kiaurymės dėl **žemo radialinio mušimo** ir **specialaus drožlialaužių griovelių profilio**. Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

**Privalumai:**

**Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.**

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Techninis aprašymas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 14 mm             |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,02 mm/aps,      |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 2,6 mm            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                 |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8                |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 2,6 mm            |
| Bendras ilgis L   | 43 mm             |
| Norma   | DIN 1897          |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 10,1 mm           |
| Smailas kampas  | 130 laipsniai     |
| Kotas   | Cilindrinis kotas |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | TiAlN              |
| Ašmenys             | HSS E              |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka         | 56 m/min  | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 50 m/min  | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 37 m/min  | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 31 m/min  | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 12 m/min  | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 17 m/min  | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 13 m/min  | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 6 m/min   | S         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 100 m/min | N         |
| Alyva                           | tinka         |           |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |           |