

Garant**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967100 100
GTIN	4045197694157
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.****Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Užspaudimo gylis	65 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	6 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Užveržimo tarpas	90 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	3/4 – 1.3/4 in
Žiaunų plotis	100 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 Tinka spaustuvui dyd. 100	967520 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvų žiaunų plotis 100 mm	967565 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 100	967140 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
	967727 100

Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm

Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm

967726 100

Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm

967724 100