

Paralelinis spaustuvas LEINEN-JUNIOR, Žiaunų plotis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967060 125
GTIN	2050002047464
Produktų klasė	97G

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.

Atsidarantis atgal. Iš labai kokybiško ketaus (GG 22) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**.

Preciziška sraigto padėtis; sraigtas visiškai uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Lengvaeigis suklys su trapeciniu sriegiu (žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro). Grūdintos žiaunos, gofruotos / šlifluotos, pasukamos ir keičiamos. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius. Naudojant su sukamu pagrindu Nr. 967070 galima sukti 360° ir fiksavimo mechanizmu užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva.

Techninis aprašymas

Užspaudimo gylis	88 mm
Medžiaga	tvirtas pilkasis ketus (GG 22)
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Svoris	24 kg
Užveržimo tarpas	180 mm

Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 68 mm
Žiaunų plotis	125 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 125 mm	967721 125
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams LEINEN-JUNIOR Nr. 967060 Tinka spaustuvui dyd. 125	967510 125
Spaustuvų sukamas pagrindas LEINEN-JUNIOR Žiaunų plotis 125 mm	967070 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967729 125
Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967724 125
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 125 mm	967722 125
Magnetinių spaustuvų žiaunų pora guminės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967727 125
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 125 mm	967726 125
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967723 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 125 mm	967728 125
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, pasukamos, rifliuotos / šlifotos Žiaunų plotis 125 mm	967080 125
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų rinkinys Lūpų plotis 125 mm	967702 125

