

Garant**Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967110 160
GTIN	4045197694218
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė gofruota, kita pusė lygi (keičiamos).

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: Vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokie varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	27 kg
Užspaudimo gylis	110 mm
Užveržimo tarpas	220 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	1 – 3.1/2 in
Žiaunų plotis	160 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 Tinka spaustuvui dyd. 160	967520 160
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 160 mm	967150 160
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 160	967140 160
Atsarginių kumštelių pora su varžtais spaustuvams Žiaunų plotis 160 mm	967145 160
Spaustuvo atraminė plokštė	967330