


**Gembinė lentyna, vienpusė, Gylis 500 mm, Lentynų plotis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991712 2500
GTIN	2050001760470
Produktų klasė	97K

**Aprašymas****Modelis:**

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:**

Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).

Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).

**Tiekimo sudėtis:**

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

**Spalva:**

Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

**Pastaba:**

- **Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.**
- **Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

## Techninis aprašymas

Ašinis matmuo = lentynos plotis	1250 mm
Lentynų plotis	2500 mm
Konstruktinis matmuo	2564 mm
Stelažo sekcijų skaičius	2
Lentynų skaičius	5
Lentynos aukštis	2500 mm
Stelažo stovų skaičius	3
Gembių skaičius iš vienos pusės	12
Gembės keliamoji galia	400 kg
Gembinio stelažo aukštis	2500 mm
Reguliuojamas aukštis kas	100 mm
Montavimas	prisuktos gembės
Gembės gylis	400-600 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Gylis iš vienos pusės	500 mm
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia	400 kg
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną	2000 kg
Produkto rūšis	Gembinis stelažas