



Pirštinių pora Sahara® 100, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094413 9
GTIN	4008198710097
Produktų klasė	04Q

Aprašymas

Modelis:

Sahara® 100. Medvilninio trikotažo pirštinės su megzta viršutine dalimi ir 3/4 nitrilo sluoksniu patikimai saugo dirbant su alyvuotomis ir šlapiomis detalėmis. **Oeko-Tex Standard 100** ir pagal EU 1935/2004 tinka **naudoti dirbant su maisto produktais**. Ypač tina darbui su šlapiomis ir alyvuotomis detalėmis, santechnikos, sodo darbams, statybos pramonėje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	labai gerai
Be DMF	taip

Apsauga nuo karščio	nėra
Kvėpuoja	vidutiniškai
Tinkama forma	gerai
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
Gamintojo pavadinimas	Sahara 100
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	13
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
elektrostatinė savybė	0,9 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	240 - 260 mm
Spalva	geltonas
Svoris	81 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės