

Garant

Kelių dalių šoninė sienelė, Naudingasis gylis 950 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993270 2000
GTIN	4045197522047
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Šoninė sienelė iš lakštinio plieno, sudaryta iš vieno ant kito tvirtinamų lakštų. Tiekama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles (4 dalių).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

tinka lentynoms, kurių aukštis	2000 mm
Aukštis	1875 mm
Paskirtis	Sunkių daiktų stelažas
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Plotis	921 mm

Gylis	2 mm
tinka stelažams, kurių gylis	970 mm
Produkto rūšis	Šoninė sienelė