

**Garant****Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu ir keičiamomis žiaunomis,  
Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

967130 140

GTIN

4045197613745

Produktų klasė

91J

**Aprašymas****Modelis:****Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė gofruota, kita pusė lygi (keičiamos).

**Privalumai:**

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

**Techninis aprašymas**

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunų plotis	140 mm
keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 140	967140 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Atsarginių kumštelių pora su varžtais spaustuvams Žiaunų plotis 140 mm	967145 140
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 140 mm	967150 140