

RIDGID
Peddinghaus**Paralelinis spaustuvas „Matador“, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967170 120
GTIN	
Produktų klasė	93R

Aprašymas**Modelis:**

- Visas kaldintas šampavimo būdu iš plieno - garantuotai nesuduš.
- Atsidarantis į priekį dvieigiais trapeciniais sriegiais.
- Sukliai apsaugoti nuo purvo.
- Žiaunos frezuotos, jų paviršius grūdintas.
- Kreipiančioji grūdinta, reguliuojama.
- Matavimo skalė greitam pirminiam nustatymui.
- Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams.

Tvirtas modelis.**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

iki max. 90 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio.

Priedai pasirinktinai:Papildomi kumšteliai Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **nuo dyd. 120 mm.****Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967530.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
-------------------	-----------------------

Užspaudimo gylis	80 mm
Svoris	10 kg
Užveržimo tarpas	150 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	1/8 – 4 in
Žiaunų plotis	120 mm
Serija	Matador Multiplus
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120