

**HOLEX****Paraleliniai spaustuvai, Žiaunų plotis: 175mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967260 175
GTIN	4045197694294
Produktų klasė	92H

**Aprašymas****Modelis:**

**Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį.** Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Priedai pasirinktinai:**

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Sukamasis pagrindas Nr. 967280, veržtuvas Nr. 967290.

**Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967550.

**Techninis aprašymas**

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užveržimo tarpas	225 mm
Svoris	24 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis Ø	1 – 5 in

Produkto rūšis

Paraleliniai spaustuvai

**Priedai**

Spaustuvų atraminė plokštė

967330

Žiaunų vamzdžiams pora Tinka spaustuvui dyd. 175

967285 175

Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 175

967280 175

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250

967328 300X250

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967260  
Tinka spaustuvui dyd. 175

967550 175