

HOLEX**Paraleliniai spaustuvai, Žiaunų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967260 125
GTIN	4045197694270
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Sukamasis pagrindas Nr. 967280, veržtuvas Nr. 967290.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967550.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	150 mm
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis Ø	3/8 – 3 in
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	10 kg

Žiaunų plotis	125 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967729 125
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 125	967280 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 125 mm	967721 125
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 125 mm	967726 125
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967723 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 125 mm	967728 125
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 125 mm	967722 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967724 125
Magnetinių žiaunų rinkinys Lūpų plotis 125 mm	967702 125
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967727 125
Veržtuvas atskirai Tinka spaustuvui dyd. 125	967290 125
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967260 Tinka spaustuvui dyd. 125	967550 125
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Žiaunų vamzdžiams pora Tinka spaustuvui dyd. 125	967285 125