

HOLEX**Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 967270 100 |
| GTIN | 4045197612724 |
| Produktų klasė | 92H |

Aprašymas**Modelis:**

Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbatalio.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Svoris | 6,5 kg |
| Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant |
| Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį |
| Fiksavimo zona | 18 - 75 mm |
| Užveržimo tarpas | 125 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis Ø | 3/8 – 2.1/2 in |
| Žiaunų plotis | 100 mm |
| Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |

Priedai

| | |
|---|----------------|
| Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm | 967711 100 |
| Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm | 967729 100 |
| Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250 | 967328 300X250 |
| Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm | 967728 100 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm | 967724 100 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm | 967723 100 |
| Spaustuvų atraminė plokštė | 967330 |
| Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm | 967727 100 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm | 967722 100 |
| Žiaunų vamzdžiams pora Tinka spaustuvui dyd. 100 | 967285 100 |
| Veržtuvas atskirai Tinka spaustuvui dyd. 100 | 967290 100 |
| Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm | 967726 100 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm | 967721 100 |