

HOLEX**Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967270 125
GTIN	4045197612731
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbatalio.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	10,5 kg
Fiksavimo zona	18 - 75 mm
Užveržimo tarpas	150 mm

Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis Ø	3/8 – 3 in
Žiaunų plotis	125 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų rinkinys Lūpų plotis 125 mm	967702 125
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 125 mm	967721 125
Veržtuvas atskirai Tinka spaustuvui dyd. 125	967290 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967729 125
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 125 mm	967722 125
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967724 125
Žiaunų vamzdžiams pora Tinka spaustuvui dyd. 125	967285 125
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 125 mm	967726 125
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 125 mm	967723 125
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 125 mm	967728 125
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 125 mm	967727 125