

HOLEX**Paraleliniai spaustuvai, Žiaunų plotis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967260 150
GTIN	4045197694287
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Sukamasis pagrindas Nr. 967280, veržtuvas Nr. 967290.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967550.

Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis Ø	1 – 4 in
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užveržimo tarpas	200 mm

Žiaunų plotis	150 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 150 mm	967727 150
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 150 mm	967721 150
Magnetinių žiaunų rinkinys Lūpų plotis 150 mm	967702 150
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967260 Tinka spaustuvui dyd. 150	967550 150
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 150 mm	967711 150
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 150 mm	967723 150
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 150 mm	967729 150
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 150 mm	967724 150
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 150 mm	967722 150
Žiaunų vamzdžiams pora Tinka spaustuvui dyd. 150	967285 150
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 150 mm	967728 150
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 150	967280 150
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 150 mm	967726 150