



Dinamometrinis raktas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 20LNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657215 20L
GTIN	4018754292653
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Be įstatomo įrankio (bazinis modelis); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582 – 657950. **Mato vienetai:** Nm.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įėjimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įėjimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Svoris	315 g
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sūkių momento ribos	4 - 20 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	179 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	17,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	174 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	191,5 mm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
--	------------

Priedai

Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 3	657211 3
Skalės remas dinamometriniam raktui Tipas 1	657214 1