

Skersinių pora LNS Duo 80×50×1,5, Skersinių ilgis: 1350 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991361 1350
GTIN	4058255037353
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Stačiakampiai profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 tvirtais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 4450 kg kiekvienai skersinių porai.

Tinka:

Pagaminimo data iki 2018/08.

Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Daugiau skersinių, kurių ilgis 2700mm, rasite katalogo 3-me tome Nr. 991337, 991341, 991345.

Skersinių aukštis: 80 mm

Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia: 1995 kg

Techninis aprašymas

Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	1995 kg
Skersinių ilgis	1350 mm
Skersinių aukštis	80 mm
Produkto rūšis	Dalys padėklų stelažui