

Skersinių pora EGN Duo 165×50×1,8, Skersinių ilgis: 3600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991365 3600
GTIN	
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

Stačiakampiai profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 tvirtais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai.

Tinka:

Padėklų stelažai, pagaminti nuo 2018-ųjų rugpjūčio iki 2022-ųjų rugpjūčio.

Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Daugiau skersinių, kurių ilgis 2700mm, rasite katalogo 3-me tome Nr. 991337, 991341, 991345. Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti gražinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaiciavimą pagal DIN 15512:2020.

Keliamoji galia tik kartu su rėmu S645-B25.

Techninis aprašymas

Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	4000 kg
Skersinių ilgis	3600 mm
Paskirtis	Stelažas
Skersinių aukštis	165 mm
Produkto rūšis	Stulpas / skersinis

