

HOLEX**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HBX820, Žingsnis: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270784 3 |
| GTIN | 4045197982537 |
| Produktų klasė | 22B |

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Sriegio žingsnis | 3 mm |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. |
| Paskirtis | dešininis |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis |
| Kietlydinys | HBX820 |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6H |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | MF |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Storis | 3,6 mm |
| Plokštelės dydis l | 16 mm |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 220 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si | tinka | 150 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 35 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 85 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 85 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 130 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |