

HOLEX**Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HBX820, Žingsnis: 0,5-3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Produktų klasė	22B

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
maksimalus sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Dalinis profilis
Kietlydinys	HBX820
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm

Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	85 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	85 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	130 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		