


HOLEX**Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967430 160
GTIN	4045197694416
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:****Visas iš plieno - garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį.**

Žiaunos vamzdžiams pritvirtintos po paprastomis žiaunomis.

Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Reguluojama dviguba prizminė kreipiančioji.

Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (keičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Svoris	27 kg
Užveržimo tarpas	210 mm
Užspaudimo gylis	100 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	25 - 100 mm
Žiaunų plotis	160 mm

keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta Nr. 967430 Žiaunų plotis 160 mm	967440 160
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 160 mm	967722 160
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 160 mm	967724 160
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 160 mm	967711 160
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 160 mm	967723 160
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 160/180	967540 160/180