

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967370 140
GTIN	2050002047730
Produktų klasė	93Q

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytai sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbatalio.

#### Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

### Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Žiaunų plotis	140 mm
Serija	Heuer Front

keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm	967711 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm	967722 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm	967723 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm	967724 140