

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“, Žiaunų plotis: 180mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967350 180
GTIN	2050002047679
Produktų klasė	93Q

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytais apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užspaudimo gylis	100 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	29 kg
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant

Užveržimo tarpas	225 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	27 - 100 mm
Žiaunų plotis	180 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 160/180	967390 160/180
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 160/180	967540 160/180
Spaustuvų atraminė plokštė	967330